


E75354



Conector pentru cablu AS-i cu conexiune tip vampir  
(derivatie FK)

FC Splitter ye ProcessL



| Aplicatie                                    |      |                                                    |
|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| Execuție                                     |      | AS-i                                               |
| Aplicatie                                    |      | medii igienice si umede din industria alimentara   |
| Date electrice                               |      |                                                    |
| Tensiune de lucru                            | [V]  | 26,5...31,6 DC; (AS-i)                             |
| Clasa de protectie                           |      | III                                                |
| Tensiunea de operare AUX DC                  | [V]  | 18...32                                            |
| Curent total Max.                            | [A]  | 2                                                  |
| Condițiile mediului                          |      |                                                    |
| Temperatură de ambianță                      | [°C] | -30...80                                           |
| Umiditate relativă max. admisibilă a aerului | [%]  | 80; (31 °C; descrește liniar pana la 50 % (40 °C)) |
| Inaltime deasupra nivelului marii Max.       | [m]  | 2000                                               |



Conector pentru cablu AS-i cu conexiune tip vampir  
(derivatie FK)

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| FC Splitter ye ProcessL |                      |
| Protectie               | IP 67; IP 68; IP 69K |
| Grad de contaminare     | 2                    |

Teste / certificari

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Ecranare electromagnetica | EN 61000-6-2 |
|---------------------------|--------------|

Date mecanice

|                     |                                                                                        |                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Greutate            | [g]                                                                                    | 104,3                     |
| Materiale           | Par#i metalice: inox (1.4404 / 316L); Etanşare a pinilor de contact: FPM; O-Inel: EPDM |                           |
| Moment de strângere | [Nm]                                                                                   | 2,5; (piulite de blocare) |

Accesorii


|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Accesorii (op#ional) | Cheie dinamometrica, E70390 |
|----------------------|-----------------------------|

Observatii

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |
|---------------------|--------|

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12; codificare: A; Moment de strângere: 1,2...1,4 Nm



Racord

|   |        |
|---|--------|
| 1 | AS-i + |
| 2 | n.c.   |
| 3 | AS-i - |
| 4 | n.c.   |
| 5 | n.c.   |