




Conector pentru cablu AS-i cu conexiune tip vampir
(derivatie FK)

FC connector PVC V2A 2m



L 2140

Aplicatie		
Execuție		AS-i
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Curent total Max.	[A]	2
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...70
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	97,4
Materiale		Capsula partea superioara: PUR; Capsula Partea inferioară: PA 6.6; Șurub: inox(1.4305 / 303)
Observații		
Observații		cablul plat nu trebuie sa se termine in splitter. Folositi o garnitura pentru cablu plat sau un capac termocontractibil.
Unitate de ambalare		1 buc.

E79995




Conector pentru cablu AS-i cu conexiune tip vampir
(derivatie FK)

FC connector PVC V2A 2m

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC, Ø 5,75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC

Racord



maro	AS-i +
albastru	AS-i -