





Conector pentru cablu AS-i cu conexiune tip vampir
(derivatie FK)

FC connector, M12, V2A, 1m



Aplicatie		
Caracteristici speciale		contacte aurite
Execuție		AS-i
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	26,5...31,6 DC
Curent total Max.	[A]	2
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...70
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	82,7
Materiale		Capsula partea superioara: PUR; Capsula Partea inferioară: PA 6.6; Șurub: inox(1.4305 / 303); piuliță olandeză: inox(1.4305 / 303)
Observații		
Observații		Cablul plat nu trebuie sa ajunga in distribuitor. Folositi o garnitura pentru cablu plat sau un capac termocontractibil.
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 1 m, PVC, Ø 5.75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC		
Conector: M12, drept; codificare: A; Contacte: aurit		




E79998



Conector pentru cablu AS-i cu conexiune tip vampir (derivatie FK)

FC connector, M12, V2A, 1m

Racord



1	AS-i +
3	AS-i -