




## Eticheta RFID

ID-TAG/8.3X3.6/06



gaura de montare: Ø 8,0 x 3,7 mm



## Aplicatie

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Temperatura de operare (activa) [°C] | -40...85 |
| Varful de temperatura (pasiv) [°C]   | 90       |

## Date electrice

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Frecvență de lucru [MHz]                | 13,56      |
| Dimensiune memorie [bit]                | 896        |
| Tip memorie                             | EEPROM     |
| Tipul de cip                            | ICODE SLIX |
| Numărul de blocuri                      | 28         |
| Dimensiunea bloc [Byte]                 | 4          |
| Numar unic de identificare (UID) [Byte] | 8          |
| RFID standard                           | ISO 15693  |
| Cicluri de citire Max.                  | nelimitata |
| Cicluri de scriere Max.                 | 100000     |

## Condițiile mediului

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Temperatură de ambianță [°C] | -40...85 |
| Temperatura depozitare [°C]  | -40...90 |
| Protectie                    | IP 68    |

## Teste / certificari

|                |           |
|----------------|-----------|
| Aprobare Radio | ISO 15693 |
|----------------|-----------|

## Date mecanice

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Greutate [g]    | 3,75                                                     |
| Tip montare     | Carcasă de presare; Montare în metal; Montare în nemetal |
| Dimensiuni [mm] | Ø 8,3 / L = 3,6                                          |
| Materiale       | Capsula: PPA GF30; rasina epoxidica                      |

## Observații

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Unitate de ambalare | 10 buc. |
|---------------------|---------|