


E80409



Eticheta RFID

ID-TAG/86 x 54 /04



Date electrice

Frecvență de lucru	[MHz]	860...960
Dimensiune memorie	[bit]	192
Tip memorie		EEPROM
Tipul de cip		Impinj Monza 4QT
Cod produs electronic (EPC)		96-128 Bits; (User: 32-64 Bits)
RFID standard		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Cicluri de citire Max.		nelimitata
Cicluri de scriere Max.		100000

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-35...50
-------------------------	------	----------

Date mecanice

Greutate	[g]	49,1
Dimensiuni	[mm]	54 x 85,6 x 0,76
Materiale		Capsula: PVC

Observații

Unitate de ambalare		10 buc.
---------------------	--	---------

Alte date

read distance (m)

DTE80x	1,8
DTE90x	1,1
ANT860 / ANT960	4,8
ANT820 / ANT920	1,5