


E80413



Eticheta RFID

ID-TAG/110X25x12,7/04



Aplicatie		
Aplicatie	codificare RFID a rezervoarelor metalice	
Date electrice		
Frecvență de lucru	[MHz]	860...930
Dimensiune memorie	[bit]	512
Tip memorie		EEPROM
Tipul de cip		Impinj Monza 4QT
Identificatorul etichetei (TID)	[Byte]	8
Cod produs electronic (EPC)		128 bit
RFID standard		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Cicluri de citire Max.		nelimitata
Cicluri de scriere Max.		100000
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...85
Temperatura depozitare	[°C]	-40...85
Protecție		IP 68
Date mecanice		
Greutate	[g]	93,7
Dimensiuni	[mm]	110 x 25 x 12,9
Materiale		Capsula: Policarbonat-ABS
Observații		
Unitate de ambalare		5 buc.

E80413



Eticheta RFID

ID-TAG/110X25x12,7/04

Alte date

read distance (m)

DTE80x	0,8
DTE90x	1
ANT860 / ANT960	4
ANT820 / ANT920	1