


Eticheta RFID

ID-TAG/51x48x12,6/04



Aplicatie

Aplicatie

codificare RFID a rezervoarelor metalice

Date electrice

Frecvență de lucru [MHz]

860...930

Dimensiune memorie [bit]

512

Tip memorie

EEPROM

Tipul de cip

Impinj Monza 4QT

Identificatorul etichetei (TID) [Byte]

8

Cod produs electronic (EPC)

128 bit

RFID standard

EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C

Cicluri de citire Max.

nelimitata

Cicluri de scriere Max.

100000

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-40...85

Temperatura depozitare [°C]

-40...85

Protectie

IP 68

Date mecanice

Greutate [g]

126,3

Dimensiuni [mm]

48 x 51 x 12,6

Materiale

Capsula: Policarbonat-ABS

Observații

Unitate de ambalare

5 buc.

E80414



Eticheta RFID

ID-TAG/51x48x12,6/04

Alte date

read distance (m)

DTE80x	1,2
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	3
ANT820 / ANT920	1