




Eticheta RFID

ID-TAG/10,1X3,9/03 (10 pieces)



gaura de montare: Ø 10,0 x 3,7 mm



Aplicatie

Temperatura de operare (activa) [°C]	-40...85
Varful de temperatura (pasiv) [°C]	90

Date electrice

Frecvență de lucru [MHz]	13,56
Dimensiune memorie [bit]	896
Tip memorie	EEPROM
Tipul de cip	ICODE SLIX
Numărul de blocuri	28
Dimensiunea bloc [Byte]	4
Numar unic de identificare (UID) [Byte]	8
RFID standard	ISO 15693
Cicluri de citire Max.	nelimitata
Cicluri de scriere Max.	100000

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-40...85
Temperatura depozitare [°C]	-40...90
Protectie	IP 68

Teste / certificari

Aprobare Radio	ISO 15693
----------------	-----------

Date mecanice

Greutate [g]	5,4
Tip montare	Carcasă de presare; Montare în metal
Dimensiuni [mm]	Ø 10,3 / L = 4
Materiale	Capsula: PPA GF30; rasina epoxidica

Observații

Unitate de ambalare	10 buc.
---------------------	---------