


Eticheta RFID

ID-TAG/51x37x7,5



Aplicatie

Aplicatie

codificare RFID a rezervoarelor metalice

Date electrice

Frecvență de lucru [MHz]

866...928

Dimensiune memorie [bit]

512

Tip memorie

EEPROM

Tipul de cip

Alien Higgs 3

Identificatorul etichetei (TID) [Byte]

64

Cod produs electronic (EPC)

96 bit

RFID standard

EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C

Cicluri de citire Max.

nelimitata

Cicluri de scriere Max.

100000

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-40...85

Temperatura depozitare [°C]

-40...250

Protectie

IP 69K

Date mecanice

Greutate [g]

144,5

Tip montare

Asamblare/ montare

E80417



Eticheta RFID

ID-TAG/51x37x7,5

Dimensiuni	[mm]	51 x 36,3 x 7,5
Materiale		Capsula: Nylon / PP

Observații

Unitate de ambalare	5 buc.
---------------------	--------

Alte date

read distance (m)

DTE80x	1,1
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	4,8
ANT820 / ANT920	2