




Eticheta RFID

ID-TAG/D30x20/01

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Temperatura de operare (activa)	[°C]	-25...85
---------------------------------	------	----------

Date electrice

Frecvență de lucru	[MHz]	0,125
Dimensiune memorie	[bit]	363
Cicluri de citire Max.		nelimitata
Cicluri de scriere Max.		100000

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Temperatura depozitare	[°C]	-25...180

Date mecanice

Greutate	[g]	23
Dimensiuni	[mm]	Ø 30 / L = 20
Materiale		PU

Observații

Observații	180 °C für max. 30 min Kumulierte Temperaturbeständigkeit ca. 100 h über 150 °C
Unitate de ambalare	1 buc.