


E80353



Eticheta RFID

ID-TAG/R30X10/04



Aplicatie

Temperatura de operare (activa) [°C]	-25...85
Varful de temperatura (pasiv) [°C]	100

Date electrice

Frecvență de lucru [MHz]	865...870
Dimensiune memorie [bit]	128
Cicluri de citire Max.	nelimitata
Cicluri de scriere Max.	100000

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...85
Temperatura depozitare [°C]	-40...100

Date mecanice

Greutate [g]	8,75
Dimensiuni [mm]	Ø 30 / L = 10
Materiale	PU negru

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Alte date

read distance (m)

DTE80x	0,5
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	-
ANT820 / ANT920	-