




## Eticheta RFID

ID-TAG/30X2.5/06 - 896 bit



## Aplicatie

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Temperatura de operare (activa) [°C] | -40...85 |
| Varful de temperatura (pasiv) [°C]   | 90       |

## Date electrice

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Frecvență de lucru [MHz]                | 13,56      |
| Dimensiune memorie [bit]                | 896        |
| Tip memorie                             | EEPROM     |
| Tipul de cip                            | ICODE SLIX |
| Numărul de blocuri                      | 28         |
| Dimensiunea bloc [Byte]                 | 4          |
| Numar unic de identificare (UID) [Byte] | 8          |
| RFID standard                           | ISO 15693  |
| Cicluri de citire Max.                  | nelimitata |
| Cicluri de scriere Max.                 | 100000     |

## Condițiile mediului

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Temperatură de ambianță [°C] | -40...85      |
| Temperatura depozitare [°C]  | -40...90      |
| Protecție                    | IP 68; IP 69K |

## Teste / certificari

|                        |                 |                   |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| Rezistență la șoc      | DIN IEC 68-2-27 | 40 g 18 ms        |
| Rezistență la vibrații | DIN IEC 68-2-6  | 10 g 10...2000 Hz |
| Aprobare Radio         | ISO 15693       |                   |

## Date mecanice

|                 |                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Greutate [g]    | 4,75                                                                        |
| Tip montare     | instalare pe materiale non-metalice; (insurubare ; Se lipește pe suprafață) |
| Dimensiuni [mm] | Ø 30 / L = 3                                                                |
| Materiale       | PA 6 negru                                                                  |

## Observații

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |
|---------------------|--------|



## Eticheta RFID

ID-TAG/30X2.5/06 - 896 bit

### Alte date

#### Distan#a de citire atunci când este montat pe nemetal (mm)

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| ANT410 / DTI410                            | 15  |
| ANT411 / DTI411                            | 20  |
| ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 15  |
| ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 40  |
| ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 30  |
| ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 50  |
| ANT513 / DTI513 / DTC510                   | 65  |
| ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516          | 35  |
| ANT600 / DTI600                            | 140 |