




Eticheta RFID

ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit



Date electrice

Frecvență de lucru	[MHz]	13,56
Dimensiune memorie	[bit]	896
Tip memorie		EEPROM
Tipul de cip		ICODE SLIX
Numărul de blocuri		28
Dimensiunea bloc	[Byte]	4
Numar unic de identificare (UID)	[Byte]	8
RFID standard		ISO 15693
Cicluri de citire Max.		nelimitata
Cicluri de scriere Max.		100000

Teste / certificari

Aprobare Radio	ISO 15693
----------------	-----------

Date mecanice

Greutate	[g]	939,8
Tip montare		instalare pe materiale non-metalice; (auto-adezive)
Dimensiuni	[mm]	50 x 80 x 0,1
Materiale		PP; adeziv: HL2

Observații

Unitate de ambalare	500 buc.
---------------------	----------



Eticheta RFID

ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit

Alte date

Distan#a de citire atunci când este montat pe nemetal (mm)

ANT410 / DTI410	22
ANT411 / DTI411	35
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	20
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	65
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	50
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	85
ANT513 / DTI513 / DTC510	120
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	250