




Contor preselecție

COUNTER/210/LCD



1 Clemă de întins conducte



Caracteristicile produsului

Dimensiuni	[mm]	48 x 48 x 107
------------	------	---------------

Aplicatie

Aplicatie	Contor preselecție cu 2 preselecții
-----------	-------------------------------------

Date electrice

Tensiunea nominala AC	[V]	90...260
Frecventa nominala AC	[Hz]	50...60
Energie auxiliara pentru senzori DC	[V]	24; ($\pm 15\%$, 80 mA)

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri pe releu: 2
----------------------------	---

Intrări

Numar de intrari digitale	2
---------------------------	---

Iesiri

Numar de iesiri pe releu	2
--------------------------	---

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-20...65
Temperatura depozitare	[°C]	-25...75
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	93
Protecție		IP 65; (frontal)
Terminale de protecție		IP 00

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 55011	Clasa B
	EN 61000-6-2	(cu cabluri de semnal si control ecranate)
Rezistență la șoc	EN 60068-2-27	100 g XYZ
Rezistență la vibrații	EN 60068-2-6	10...55 Hz / (1 mm / XYZ)

Date mecanice

Greutate	[g]	214,5
----------	-----	-------



Contor preselecție

COUNTER/210/LCD

Dimensiuni [mm]	48 x 48 x 107
Materiale	PC negru

Afisaj / elemente de operare

Display	2 x Afișaj LCD cu 7 segmente, verde luminat pe fundal 6-cifre
Elemente de operare	8 Butoane

Conectare electrică

conectori cu surub: 7 x ...2,5 mm²conectori cu surub: 8 x ...1,5 mm²

Racord

