

E89103



Afișaj digital

DISPLAY/DX340/24VAC

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E89106

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

No scale drawing available



Aplicatie	
Aplicatie	evaluarea universală și afișarea pentru toate mărimile fizice care se pot deduce din seriile de impulsuri
Date electrice	
Frecventa AC [Hz]	47...63
Tensiune de lucru [V]	24 AC
Consum de energie [mA]	200
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	0...45
Protectie	IP 44; (frontal)
Date mecanice	
Tip montare	panou decupaj: 91 x 43 mm
Afișaj / elemente de operare	
Display	Afișaj LED 7 segmente, roșu 6-cifre 15 mm
Conectare electrică	
Racord	