



Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: DX2003

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

No scale drawing available



Aplicatie		
Aplicatie		evaluarea universală și afișarea pentru toate mărimile fizice care se pot deduce din seriile de impulsuri
Date electrice		
Frecventa AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Consum de energie	[mA]	200
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	0...45
Protectie		IP 44; (frontal)
Date mecanice		
Tip montare		panou decupaj: 91 x 43 mm
Afişaj / elemente de operare		
Display		Afişaj LED 7 segmente, roșu 6-cifre 15 mm
		4 x LED, roșu
Conectare electrică		
Racord		