



Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

No scale drawing available



Aplicatie

Aplicatie

afiseaza si monitorizeaza semnalele analogice; e.x.
Senzor de presiune, senzor de temperatura sau debitmetre

Date electrice

Frecventa AC [Hz]

47...63

Tensiune de lucru [V]

230 / 115 AC / 24 DC

Consum de energie [mA]

200

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

0...45

Protectie

IP 44; (frontal)

Date mecanice

Tip montare

panou decupaj: 91 x 43 mm

Afisaj / elemente de operare

Display

Afişaj LED 7 segmente, roşu 6-cifre 15 mm

4 x LED, roşu

Conectare electrică

Racord