




Insula de conexiuni

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; contacte aurite
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Curent total Max. pe modul/ slot	[A]	4
Curent total Max.	[A]	10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80



Insula de conexiuni

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Protecție	IP 67
-----------	-------

Teste / certificari

Aprobare UL	Enclosure type	Type 1
-------------	----------------	--------

Date mecanice

Greutate	[g]	226,5
Dimensiuni	[mm]	33 x 60 x 118,2
Materiale		PA
Material turnat		PA
Numarul de porturi splitter box		4
Tip conector		M12

Accesorii


Articole livrate	Capace de protecție: 2 etichete: 4
------------------	---------------------------------------

Observații


Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - Racord

Conector: 1 x M23; Corp turnat: PA; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,8...1,5 Nm



Racord





Insula de conexiuni

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Conectare electrică - gaura

Conector: 4 x M12; codificare: A; Corp turnat: PA; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,8...1,5 Nm

