




Insula de conexiuni

ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS



Aplicatie

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Caracteristici speciale | fără silicon; contacte aurite |
| Fără silicon            | da                            |

Date electrice

|                                     |     |                                              |
|-------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| Tensiune de lucru                   | [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
| Curent total Max. pe modul/<br>slot | [A] | 4                                            |
| Curent total Max.                   | [A] | 12                                           |

Iesiri


|                |     |
|----------------|-----|
| Model electric | PNP |
|----------------|-----|



## Insula de conexiuni

ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS


| Condițiile mediului                                                                    |                                       |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Temperatură de ambianță                                                                | [°C]                                  | -25...80        |
| Protecție                                                                              |                                       | IP 67           |
| Teste / certificari                                                                    |                                       |                 |
| Aprobare UL                                                                            | Enclosure type                        | Type 1          |
| Date mecanice                                                                          |                                       |                 |
| Greutate                                                                               | [g]                                   | 240,5           |
| Dimensiuni                                                                             | [mm]                                  | 33 x 60 x 125   |
| Materiale                                                                              |                                       | PA              |
| Material turnat                                                                        |                                       | PA              |
| Numarul de porturi splitter box                                                        |                                       | 6               |
| Tip conector                                                                           |                                       | M12             |
| Afisaj / elemente de operare                                                           |                                       |                 |
| Display                                                                                | Stare de funcționare                  | 6 x LED, galben |
|                                                                                        | Operare                               | 1 x LED, verde  |
| Accesorii                                                                              |                                       |                 |
| Articole livrate                                                                       | Capace de protecție: 2<br>etichete: 6 |                 |
| Observații                                                                             |                                       |                 |
| Unitate de ambalare                                                                    | 1 buc.                                |                 |
| Conectare electrică - Racord                                                           |                                       |                 |
| Conector: 1 x M23; Corp turnat: PA; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,8...1,5 Nm |                                       |                 |



## Insula de conexiuni

ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS

## Racord



## Conectare electrică - gaura

Conector: 6 x M12; codificare: A; Corp turnat: PA; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,8...1,5 Nm

