

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS



Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80



Insula de conexiuni

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Protectie	IP 67
-----------	-------

Teste / certificari

Aprobare UL	Enclosure type	Type 1
-------------	----------------	--------

Date mecanice

Greutate	[g]	303,5
Dimensiuni	[mm]	33 x 60 x 152
Materiale		PA
Material turnat		PA
Numarul de porturi splitter box		8
Tip conector		M12

Accesorii

Articole livrate	Capace de protectie: 2
	etichete: 8

Observatii


Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - Racord

Conector: 1 x M23; Corp turnat: PA; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,8...1,5 Nm



Racord





Insula de conexiuni

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Conectare electrică - gaura

Conector: 8 x M12; codificare: A; Corp turnat: PA; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,8...1,5 Nm

