




Insula de conexiuni

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; contacte aurite
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Curent total Max. pe modul/slot	[A]	4
Curent total Max.	[A]	10

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
-------------------------	------	----------



Insula de conexiuni

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Protecție	IP 67
-----------	-------

Teste / certificari

Aprobare UL	Enclosure type	Type 1
-------------	----------------	--------

Date mecanice

Greutate [g]	303,5
Dimensiuni [mm]	33 x 60 x 152
Materiale	PA
Material turnat	PA
Numarul de porturi splitter box	8
Tip conector	M12

Accesorii


Articole livrate	Capace de protecție: 2 etichete: 8
------------------	---------------------------------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - Racord

Conector: 1 x M23; Corp turnat: PA; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,8...1,5 Nm



Racord

+	19	1 (1...8)
-	6	3 (1...8)
±	12	5 (1...8)
	15	4 (1)
	7	2 (1)
	5	4 (2)
	4	2 (2)
	16	4 (3)
	8	2 (3)
	3	4 (4)
	14	2 (4)
	17	4 (5)
	9	2 (5)
	2	4 (6)
	13	2 (6)
	11	4 (7)
	10	2 (7)
	1	4 (8)
	18	2 (8)



Insula de conexiuni

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Conectare electrică - gaura

Conector: 8 x M12; codificare: A; Corp turnat: PA; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,8...1,5 Nm

