




Insula de conexiuni

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS




Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; contacte aurite
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Curent total Max. pe modul/ slot	[A]	4
Curent total Max.	[A]	10
Iesiri		
Model electric		PNP



Insula de conexiuni


ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Aprobare UL	Enclosure type	Type 1
Date mecanice		
Greutate	[g]	306
Dimensiuni	[mm]	33 x 60 x 152
Materiale		PA
Material turnat		PA
Numarul de porturi splitter box		8
Tip conector		M12
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	16 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Accesorii		
Articole livrate	Capace de protecție: 2 etichete: 8	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică - Racord		
Conector: 1 x M23; Corp turnat: PA; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,8...1,5 Nm		
		

Insula de conexiuni

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

Racord





Insula de conexiuni

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

Conectare electrică - gaura

Conector: 8 x M12; codificare: A; Corp turnat: PA; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,8...1,5 Nm

