




Insula de conexiuni

ZDO4H059MSS0005H11




Aplicatie		
Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu	
Fără silicon	da	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Clasa de protectie		II
Curent total Max. pe modul/slot	[A]	4
Curent total Max.	[A]	12
Iesiri		
Model electric	PNP	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Temperatura ambientală (variabila)	[°C]	-5...60
Protectie	IP 67; IP 68	
Teste / certificari		
Aprobare UL	Enclosure type	Type 1



Insula de conexiuni

ZDO4H059MSS0005H11

Date mecanice		
Greutate	[g]	631
Dimensiuni	[mm]	22 x 54 x 82
Materiale		PA
Material turnat		PA
Numarul de porturi splitter box		4
Tip conector		M12
Adecvat portcablu		da
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Ciclii îndoire	> 2 Mio.
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	8 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Accesorii		
Articole livrate	Capace de protecție: 2	
	etichete: 4	
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (55 x Ø 0,15 mm)		
Conectare electrică - gaura		
Conector: 4 x M12; codificare: A; Corp turnat: PA; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,8...1,5 Nm		
		



Insula de conexiuni

ZDO4H059MSS0005H11

Racord



	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
WH =	alb
YE =	galben