




Insula de conexiuni

ZDO6H057MSS0005H09



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Clasa de protectie		II
Curent total Max. pe modul/ slot	[A]	4
Curent total Max.	[A]	12
Iesiri		
Model electric		PNP
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Temperatura ambientala (variabila)	[°C]	-5...60



Insula de conexiuni

ZDO6H057MSS0005H09

Protecție	IP 67; IP 68
-----------	--------------

Teste / certificari

Aprobare UL	Enclosure type	Type 1
-------------	----------------	--------

Date mecanice

Greutate	[g]	530,6
Dimensiuni	[mm]	22 x 54 x 100
Materiale		PA
Material turnat		PA
Numarul de porturi splitter box		6
Tip conector		M12
Adecvat portcablu		da
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Ciclii îndoire	> 2 Mio.

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	6 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Accesorii

Articole livrate	Capace de protecție: 2
	etichete: 6

Observații


Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

Conectare electrică - gaura

Conector: 6 x M12; codificare: A; Corp turnat: PA; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,8...1,5 Nm






Insula de conexiuni

ZDO6H057MSS0005H09

Racord



Culorile conecticii :

BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GN/YE =	verde/galben
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
WH =	alb
YE =	galben