



Insula de conexiuni

ZDO4H050MSS0010H07



| Aplicatie                               |  |                                                                |
|-----------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|
| Caracteristici speciale                 |  | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu |
| Fără silicon                            |  | da                                                             |
| Date electrice                          |  |                                                                |
| Tensiune de lucru [V]                   |  | < 30 DC; ("supply class 2" conform cULus)                      |
| Clasa de protectie                      |  | II                                                             |
| Curent total Max. pe modul/ slot [A]    |  | 4                                                              |
| Curent total Max. [A]                   |  | 12                                                             |
| Condițiile mediului                     |  |                                                                |
| Temperatură de ambianță [°C]            |  | -25...80                                                       |
| Temperatura ambientala (variabila) [°C] |  | -5...60                                                        |
| Protectie                               |  | IP 67; IP 68                                                   |
| Date mecanice                           |  |                                                                |
| Greutate [g]                            |  | 937                                                            |
| Dimensiuni [mm]                         |  | 18 x 54 x 82                                                   |
| Materiale                               |  | PA                                                             |



## Insula de conexiuni

ZDO4H050MSS0010H07

|                                 |                                        |                              |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| Material turnat                 | PA                                     |                              |
| Numarul de porturi splitter box | 4                                      |                              |
| Tip conector                    | M12                                    |                              |
| Adecvat portcablu               | da                                     |                              |
| Adecvat portcablu               | Rază de îndoire la aplicații flexibile | min. 10 x diametrul cablului |
|                                 | Ciclii îndoire                         | > 2 Mio.                     |

### Accesorii

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Articole livrate | Capace de protecție: 2 |
|                  | etichete: 4            |

### Observații

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |
|---------------------|--------|

### Conectare electrică

Cablu: 10 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 7,5 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1 mm<sup>2</sup> (55 x Ø 0,15 mm )

### Conectare electrică - gaura

Conector: 4 x M12; codificare: A; Corp turnat: PA; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,8...1,5 Nm





## Insula de conexiuni

ZDO4H050MSS0010H07

## Racord

|       |           |
|-------|-----------|
| BN    | 1 (1...4) |
| BU    | 3 (1...4) |
| GN/YE | 5 (1...4) |
| WH    | 4 (1)     |
| GN    | 4 (2)     |
| YE    | 4 (3)     |
| GY    | 4 (4)     |

|      |                       |
|------|-----------------------|
|      | Culorile conecticii : |
| BN = | maro                  |
| BU = | albastru              |
| GN = | verde                 |
| GY = | gri                   |
| WH = | alb                   |
| YE = | galben                |