



Insula de conexiuni

ZDO4H050MSS0010H11



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru [V]		< 30 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Clasa de protectie		II
Curent total Max. pe modul/ slot [A]		4
Curent total Max. [A]		12
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]		-25...80
Temperatura ambientala (variabila) [°C]		-5...60
Protectie		IP 67; IP 68
Date mecanice		
Greutate [g]		1111
Dimensiuni [mm]		22 x 54 x 82
Materiale		PA



Insula de conexiuni

ZDO4H050MSS0010H11

Material turnat	PA	
Numarul de porturi splitter box	4	
Tip conector	M12	
Adecvat portcablu	da	
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Ciclii îndoire	> 2 Mio.
	Deformare la torsiune	maxim 30 °/m

Accesorii

Articole livrate	Capace de protecție: 2
	etichete: 4

Observații


Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 10 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

Conectare electrică - gaura

Conector: 4 x M12; codificare: A; Corp turnat: PA; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,8...1,5 Nm





Insula de conexiuni

ZDO4H050MSS0010H11

Racord

<u>BN</u>	1 (1...4)	C
<u>BU</u>	3 (1...4)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...4)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C

	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
WH =	alb
YE =	galben