




Insula de conexiuni

ZDO6H050MSS0010H09




Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Clasa de protectie		II
Curent total Max. pe modul/ slot	[A]	4
Curent total Max.	[A]	12
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Temperatura ambientală (variabilă)	[°C]	-5...60
Protectie		IP 67; IP 68



Insula de conexiuni

ZDO6H050MSS0010H09

Date mecanice		
Greutate	[g]	1036
Dimensiuni	[mm]	22 x 54 x 100
Materiale		PA
Material turnat		PA
Numarul de porturi splitter box		6
Tip conector		M12
Adecvat portcablu		da
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Ciclii îndoire	> 2 Mio.
Accesorii		
Articole livrate	Capace de protecție: 2	
	etichete: 6	
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 10 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm ² (55 x Ø 0,15 mm)		
Conectare electrică - gaura		
Conector: 6 x M12; codificare: A; Corp turnat: PA; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,8...1,5 Nm		
		



Insula de conexiuni

ZDO6H050MSS0010H09

Racord

BN	1 (1...6)	C
BU	3 (1...6)	C
GN/YE	5 (1...6)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C
PK	4 (5)	C
RD	4 (6)	C

	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
WH =	alb
YE =	galben