



Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Fără silicon	da

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Clasa de protectie		II
Curent total Max. pe modul/ slot	[A]	4
Curent total Max.	[A]	12

Model electric	PNP
----------------	-----

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Temperatura ambientală (variabilă)	[°C]	-5...60



Insula de conexiuni

ZDO6H057MSS0010H09


Protectie	IP 67; IP 68	
Date mecanice		
Greutate	[g]	1034
Dimensiuni	[mm]	22 x 54 x 100
Materiale	PA	
Material turnat	PA	
Numarul de porturi splitter box	6	
Tip conector	M12	
Adecvat portcablu	da	
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Ciclii îndoire	> 2 Mio.
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	6 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Accesorii		
Articole livrate	Capace de protecție: 2	
	etichete: 6	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Cablul: 10 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm ² (55 x Ø 0,15 mm)		
Conectare electrică - gaura		
Conector: 6 x M12; codificare: A; Corp turnat: PA; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,8...1,5 Nm		



Insula de conexiuni

ZDO6H057MSS0010H09

Racord



Culorile conecticii :

BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GN/YE =	verde/galben
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
WH =	alb
YE =	galben