



Insula de conexiuni

ZDO8H050MSS0010H11




Aplicatie		
Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu	
Fără silicon	da	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Clasa de protectie		II
Curent total Max. pe modul/ slot	[A]	4
Curent total Max.	[A]	12
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Temperatura ambientală (variabila)	[°C]	-5...60



Insula de conexiuni

ZDO8H050MSS0010H11

Protectie		IP 67; IP 68	
Date mecanice			
Greutate	[g]	1190	
Dimensiuni	[mm]	22 x 54 x 127	
Materiale		PA	
Material turnat		PA	
Numarul de porturi splitter box		8	
Tip conector		M12	
Adecvat portcablu		da	
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului	
	Ciclii îndoire	> 2 Mio.	
Accesorii			
Articole livrate	Capace de protectie: 2		
	etichete: 8		
Observații			
Unitate de ambalare	1 buc.		
Conectare electrică			
Cablul: 10 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm ² (95 x Ø 0,1 mm)			
Conectare electrică - gaura			
Conector: 8 x M12; codificare: A; Corp turnat: PA; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,8...1,5 Nm			
			



Insula de conexiuni

ZDO8H050MSS0010H11

Racord

BN	1 (1...8)
BU	3 (1...8)
GN/YE	5 (1...8)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)
BK	4 (7)
VT	4 (8)

Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
VT =	violet
WH =	alb
YE =	galben