




Insula de conexiuni

ZDO8H059MSS0010H11




Aplicatie		
Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu	
Fără silicon	da	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Clasa de protectie		II
Curent total Max. pe modul/ slot	[A]	4
Curent total Max.	[A]	12
Iesiri		
Model electric	PNP	



Insula de conexiuni

ZDO8H059MSS0010H11

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Temperatura ambientală (variabilă)	[°C]	-5...60
Protecție		IP 67; IP 68
Date mecanice		
Greutate	[g]	1174,5
Dimensiuni	[mm]	22 x 54 x 127
Materiale		PA
Material turnat		PA
Numarul de porturi splitter box		8
Tip conector		M12
Adecvat portcablu		da
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Rază îndoire la montare fixă	minim 5 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3 m/s la 5 m distanță de deplasare orizontală și accelerație max. de 5 m/s²
	Deformare la torsiune	± 30 °/m
	Ciclii îndoire	> 2 Mio.
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	8 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Accesorii		
Articole livrate	Capace de protecție: 2	
	etichete: 8	
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 10 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)		
Conectare electrică - gaura		
Conector: 8 x M12; codificare: A; Corp turnat: PA; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,8...1,5 Nm		
		



Insula de conexiuni

ZDO8H059MSS0010H11

Racord



	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GN/YE =	verde/galben
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
VT =	violet
WH =	alb
YE =	galben