




Insula de conexiuni

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS




Aplicatie		
Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu	
Fără silicon	da	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 30 AC/DC; ("supply class 2" conform cULus)
Clasa de protectie		II
Curent total Max. pe modul/ slot	[A]	4
Curent total Max.	[A]	12
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Temperatura ambientală (variabilă)	[°C]	-5...60
Protectie		IP 67; IP 68
Teste / certificări		
Aprobare UL	Enclosure type	Type 1



Insula de conexiuni

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS

Date mecanice		
Greutate	[g]	1470,5
Dimensiuni	[mm]	22 x 54 x 100
Materiale		PA
Material turnat		PA
Numarul de porturi splitter box		6
Tip conector		M12
Adecvat portcablu		da
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Ciclii îndoire	> 2 Mio.
Accesorii		
Articole livrate	Capace de protecție: 2	
	etichete: 6	
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică - mufa		
Conector: 1 x M23, cu cot; Corp turnat: PA; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,8...1,5 Nm		
		



Insula de conexiuni

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS

Conectare electrică

Cablu: 10 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Racord

+	19	1 (1...6)	C
-	6	3 (1...6)	C
⊥	12	5 (1...6)	C
	15	4 (1)	C
	7	2 (1)	C
	5	4 (2)	C
	4	2 (2)	C
	16	4 (3)	C
	8	2 (3)	C
	3	4 (4)	C
	14	2 (4)	C
	17	4 (5)	C
	9	2 (5)	C
	2	4 (6)	C
	13	2 (6)	C

Conectare electrică - gaura

Conector: 6 x M12; codificare: A; Corp turnat: PA; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,8...1,5 Nm

