




Insula de conexiuni

ZDO6H050MSS0010E15



Aplicatie		
Caracteristici speciale		contacte aurite
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Curent total Max. pe modul/slot	[A]	4; (per pin: 2; per grup: 8)
Curent total Max.	[A]	12
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...40
Temperatura ambientala (variabila)	[°C]	-5...60



Insula de conexiuni

ZDO6H050MSS0010E15

Protectie	IP 67
-----------	-------

Teste / certificari

Aprobare UL	Enclosure type	Type 1
-------------	----------------	--------

Date mecanice

Greutate	[g]	880
Dimensiuni	[mm]	22 x 60 x 125
Materiale		PA
Material turnat		PA
Numarul de porturi splitter box		6
Tip conector		M12

Accesorii

Articole livrate	etichete: 6
------------------	-------------

Observatii


Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablul: 10 m, PVC, negru, Ø 6,3 mm; 5 x 0,5 mm²

Conectare electrică - gaura

Conector: 6 x M12; codificare: A; Corp turnat: PA; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,8...1,5 Nm






Insula de conexiuni

ZDO6H050MSS0010E15

Racord



BK = Culorile conecticii :
BN = negru
BU = maro
GN/YE = albastru
WH = verde/galben
 alb