




Insula de conexiuni

ZD08F039MSS0000-STGH120MSS



Aplicatie		
Caracteristici speciale		contacte aurite
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	15...30 DC
Clasa de protectie		III
Curent total Max. pe modul/slot	[A]	1
Curent total Max.	[A]	1
Iesiri		
Model electric		PNP
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80



Insula de conexiuni

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

Temperatura ambientala (variabila)	[°C]	-5...60
Protectie		IP 67

Date mecanice

Greutate	[g]	125
Dimensiuni	[mm]	28,8 x 30 x 129,5
Materiale		PBT-GF20; alama nichelată
Material turnat		PBT-GF 20 / alama, nichelată
Numarul de porturi splitter box		8
Tip conector		M8

Afisaj / elemente de operare


Display	Stare de funcționare	8 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - Racord


Conector: 1 x M12; Corp turnat: PBT-GF 20 / alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,8...1,5 Nm



Insula de conexiuni

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

Racord



Conectare electrică - gaura

Conector: 8 x M8; codificare: A; Corp turnat: PBT-GF 20 / alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,8...1,5 Nm

