




Insula de conexiuni

ZDO4F049MSS0005H10



| Aplicatie                          |      |                                              |
|------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| Caracteristici speciale            |      | contacte aurite; Adecvat portcablu           |
| Date electrice                     |      |                                              |
| Tensiune de lucru                  | [V]  | 10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
| Clasa de protectie                 |      | III                                          |
| Curent total Max. pe modul/slot    | [A]  | 2                                            |
| Curent total Max.                  | [A]  | 6                                            |
| Iesiri                             |      |                                              |
| Model electric                     |      | PNP                                          |
| Condițiile mediului                |      |                                              |
| Temperatură de ambianță            | [°C] | -25...80                                     |
| Temperatura ambientala (variabila) | [°C] | -5...60                                      |
| Protectie                          |      | IP 65; IP 67; IP 68                          |
| Date mecanice                      |      |                                              |
| Greutate                           | [g]  | 442,5                                        |
| Dimensiuni                         | [mm] | 20 x 30 x 85,5                               |



## Insula de conexiuni

ZDO4F049MSS0005H10

|                                 |                                        |                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                       | PBT-GF20; alama nichelată              |                                                                                        |
| Material turnat                 | PBT-GF 20 / alama, nichelată           |                                                                                        |
| Numarul de porturi splitter box | 4                                      |                                                                                        |
| Tip conector                    | M8                                     |                                                                                        |
| Adecvat portcablu               | da                                     |                                                                                        |
| Adecvat portcablu               | Rază de îndoire la aplicații flexibile | min. 10 x diametrul cablului                                                           |
|                                 | Viteză lucru                           | max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                 | Ciclii îndoire                         | > 5 Mio.                                                                               |
|                                 | Deformare la torsiune                  | ± 180 °/m                                                                              |

### Afisaj / elemente de operare

|         |                      |                 |
|---------|----------------------|-----------------|
| Display | Stare de funcționare | 8 x LED, galben |
|         | Operare              | 1 x LED, verde  |

### Accesorii

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Accesorii (opțional) | Adaptor sina DIN:, E73006   |
|                      | Capac acoperire: M8, E73005 |

### Observații

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |
|---------------------|--------|

### Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR, negru, Ø 7,4 mm; 8 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (21 x Ø 0,2 mm )

### Conectare electrică - gaura

Conector: 4 x M8; codificare: A; Corp turnat: PBT-GF 20 / alama, nichelată; Contacte: aurit






## Insula de conexiuni

ZDO4F049MSS0005H10

### Racord



|      |                       |
|------|-----------------------|
|      | Culorile conecticii : |
| BN = | maro                  |
| BU = | albastru              |
| GN = | verde                 |
| GY = | gri                   |
| PK = | roz                   |
| RD = | roșu                  |
| WH = | alb                   |
| YE = | galben                |