




Insula de conexiuni

ZDO4F035MSJ0005H10



Aplicatie		
Caracteristici speciale	Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Clasa de protectie		III
Curent total Max. pe modul/ slot	[A]	2
Curent total Max.	[A]	6
Iesiri		
Model electric		NPN
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Temperatura ambientala (variabila)	[°C]	-5...60
Protectie		IP 65; IP 67; IP 68
Date mecanice		
Greutate	[g]	368,5
Materiale		PBT-GF20; alama nichelată



Insula de conexiuni

ZDO4F035MSJ0005H10

Material turnat	PBT-GF 20 / alama, nichelată	
Numarul de porturi splitter box	4	
Tip conector	M8	
Adecvat portcablu	da	
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 5 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	4 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Accesorii

Accesorii (opțional)	Adaptor sina DIN:, E73006
	Capac acoperire: M8, E73005

Observații


Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 6,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Conectare electrică - gaura

Conector: 4 x M8; codificare: A; Corp turnat: PBT-GF 20 / alama, nichelată; Contacte: aurit






Insula de conexiuni

ZDO4F035MSJ0005H10

Racord



	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GY =	gri
WH =	alb
YE =	galben