




Insula de conexiuni

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ



Aplicatie

Caracteristici speciale

contacte aurite

Date electrice

Tensiune de lucru [V] 10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus)

Clasa de protecție III

Curent total Max. pe modul/ slot [A] 2

Curent total Max. [A] 2

Iesiri

Model electric NPN

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -25...80

Temperatura ambientală (variabilă) [°C] -5...60

Protecție IP 65; IP 67; IP 68; (1 m / 7 zile)

Date mecanice

Greutate [g] 88

Dimensiuni [mm] 23,7 x 30 x 85,4

Materiale PBT-GF20; alama nichelată

Material turnat PBT-GF 20 / alama, nichelată



Insula de conexiuni

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

Numarul de porturi splitter box	4
Tip conector	M8


Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	4 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Accesorii	
Accesorii (op#ional)	Adaptor sina DIN:, E73006
	Capac acoperire: M8, E73005


Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică - Racord

Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: PBT-GF 20 / alama, nichelată; Contacte: aurit



Racord





Insula de conexiuni

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

Conectare electrică - gaura

Conector: 4 x M8; codificare: A; Corp turnat: PBT-GF 20 / alama, nichelată; Contacte: aurit

