




Insula de conexiuni

ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Caracteristici speciale

contacte aurite

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Clasa de protectie		III
Curent total Max. pe modul/ slot	[A]	2
Curent total Max.	[A]	6

Iesiri

Model electric	NPN
----------------	-----


Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Temperatura ambientală (variabila)	[°C]	-5...60
Protectie		IP 67; IP 68; (1 m / 7 zile)



Insula de conexiuni


ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

Date mecanice		
Greutate	[g]	109
Dimensiuni	[mm]	27 x 30 x 90,4
Materiale		PBT-GF20; alama nichelată
Material turnat		PBT-GF 20 / alama, nichelată
Numarul de porturi splitter box		4
Tip conector		M8
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	8 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Accesorii		
Accesorii (opțional)	Adaptor sina DIN:, E73006	
	Capac acoperire: M8, E73005	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică - Racord		
Conector: 1 x M16; Corp turnat: PBT-GF 20 / alama, nichelată; Contacte: aurit		
		

Insula de conexiuni

ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

Racord



Conectare electrică - gaura

Conector: 4 x M8; codificare: A; Corp turnat: PBT-GF 20 / alama, nichelată; Contacte: aurit

