




Insula de conexiuni

ZDO8F04HMSJ0005H10



| Aplicatie                        |      |                                              |
|----------------------------------|------|----------------------------------------------|
| Caracteristici speciale          |      | contacte aurite; Adecvat portcablu           |
| Date electrice                   |      |                                              |
| Tensiune de lucru                | [V]  | 10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
| Clasa de protectie               |      | III                                          |
| Curent total Max. pe modul/ slot | [A]  | 2                                            |
| Curent total Max.                | [A]  | 6                                            |
| Iesiri                           |      |                                              |
| Model electric                   |      | NPN                                          |
| Condițiile mediului              |      |                                              |
| Temperatură de ambianță          | [°C] | -20...80                                     |



## Insula de conexiuni

ZDO8F04HMSJ0005H10

|                                       |      |                     |
|---------------------------------------|------|---------------------|
| Temperatura ambientala<br>(variabila) | [°C] | -5...60             |
| Protectie                             |      | IP 65; IP 67; IP 68 |

## Date mecanice

|                                    |                                        |                                                                                           |
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Greutate                           | [g]                                    | 693                                                                                       |
| Dimensiuni                         | [mm]                                   | 20 x 30 x 129,5                                                                           |
| Materiale                          |                                        | PBT-GF20; alama nichelată                                                                 |
| Material turnat                    |                                        | PBT-GF 20 / alama, nichelată                                                              |
| Numarul de porturi splitter<br>box |                                        | 8                                                                                         |
| Tip conector                       |                                        | M8                                                                                        |
| Adecvat portcablu                  |                                        | da                                                                                        |
| Adecvat portcablu                  | Rază de îndoire la aplicații flexibile | min. 10 x diametrul cablului                                                              |
|                                    | Viteză lucru                           | max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală<br>și accelerație max. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                    | Ciclii îndoire                         | > 5 Mio.                                                                                  |
|                                    | Deformare la torsiune                  | ± 180 °/m                                                                                 |

## Afisaj / elemente de operare

|         |                      |                  |
|---------|----------------------|------------------|
| Display | Stare de funcționare | 16 x LED, galben |
|         | Operare              | 1 x LED, verde   |

## Accesorii

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Accesorii (opțional) | Adaptor sina DIN:, E73007   |
|                      | Capac acoperire: M8, E73005 |

## Observații


|                     |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |
|---------------------|--------|

## Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR, negru, Ø 8,5 mm; 16 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (21 x Ø 0,2 mm)

## Conectare electrică - gaura


Conector: 8 x M8; codificare: A; Corp turnat: PBT-GF 20 / alama, nichelată; Contacte: aurit



## Insula de conexiuni

ZDO8F04HMSJ0005H10

## Racord



|      | Culorile conecticii : |
|------|-----------------------|
| BK = | negru                 |
| BN = | maro                  |
| BU = | albastru              |
| GN = | verde                 |
| GY = | gri                   |
| PK = | roz                   |
| RD = | roșu                  |
| VT = | violet                |
| WH = | alb                   |
| YE = | galben                |

# EBC066

Insula de conexiuni

ZDO8F04HMSJ0005H10

