




Insula de conexiuni

ZDO8F04HMSJ0010H10



Aplicatie		
Caracteristici speciale	contacte aurite; Adecvat portcablu	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Clasa de protectie		III
Curent total Max. pe modul/ slot	[A]	2
Curent total Max.	[A]	6
Iesiri		
Model electric		NPN
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...80



Insula de conexiuni

ZDO8F04HMSJ0010H10

Temperatura ambientala (variabila)	[°C]	-5...60
Protectie		IP 65; IP 67; IP 68

Date mecanice

Greutate	[g]	1248,5
Dimensiuni	[mm]	20 x 30 x 129,5
Materiale		PBT-GF20; alama nichelată
Material turnat		PBT-GF 20 / alama, nichelată
Numarul de porturi splitter box		8
Tip conector		M8
Adecvat portcablu		da
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s²
	Ciclii îndoire	> 5 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Afisaș / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	16 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Accesorii

Accesorii (opțional)	Adaptor sina DIN:, E73007
	Capac acoperire: M8, E73005

Observații


Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 10 m, PUR, negru, Ø 8,5 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Conectare electrică - gaura


Conector: 8 x M8; codificare: A; Corp turnat: PBT-GF 20 / alama, nichelată; Contacte: aurit



Insula de conexiuni

ZDO8F04HMSJ0010H10

Racord



Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
VT =	violet
WH =	alb
YE =	galben

EBC067

Insula de conexiuni

ZDO8F04HMSJ0010H10

