



contacte aurite; Adekvat portcablu

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Clasa de protectie		III
Curent total Max. pe modul/ slot	[A]	2
Curent total Max.	[A]	6

PNP

-25...80



Insula de conexiuni

ZDO8F04HMSS0020H10

Temperatura ambientala (variabila) [°C]	-5...60
Protectie	IP 65; IP 67; IP 68

Date mecanice

Greutate [g]	2349,5								
Dimensiuni [mm]	20 x 30 x 129,5								
Materiale	PBT-GF20; alama nichelată								
Material turnat	PBT-GF 20 / alama, nichelată								
Numarul de porturi splitter box	8								
Tip conector	M8								
Adecvat portcablu	da								
Adecvat portcablu	<table> <tr> <td>Rază de îndoire la aplicații flexibile</td><td>min. 10 x diametrul cablului</td></tr> <tr> <td>Viteză lucru</td><td>max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>Ciclii îndoire</td><td>> 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>Deformare la torsiune</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²	Ciclii îndoire	> 5 Mio.	Deformare la torsiune	± 180 °/m
Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului								
Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²								
Ciclii îndoire	> 5 Mio.								
Deformare la torsiune	± 180 °/m								

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	16 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Accesorii

Accesorii (opțional)	Adaptor sina DIN:, E73007
	Capac acoperire: M8, E73005

Observații


Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 20 m, PUR, negru, Ø 8,5 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Conectare electrică - gaura


Conector: 8 x M8; codificare: A; Corp turnat: PBT-GF 20 / alama, nichelată; Contacte: aurit



Insula de conexiuni

ZDO8F04HMSS0020H10

Racord



Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
VT =	violet
WH =	alb
YE =	galben

EBC074

Insula de conexiuni

ZDO8F04HMSS0020H10

