




Distribuitoare Y

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS



Aplicatie		
Caracteristici speciale	fără silicon; contacte aurite	
Fără silicon	da	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Clasa de protectie		III
Curent total Max.	[A]	3
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Nota cu privire la temperatura ambientală		cULus: ...65 °C
Protectie		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Teste / certificari		
Aprobare UL	tensiune de alimentare	Class 2
	UL numar fisier	E191684
Date mecanice		
Greutate	[g]	30,2
Materiale		Capsula: PA portocaliu; Etanșare: FKM
Material piuliță		alama, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Distribuitoare Y

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS


Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Conectare electrică

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 2 x M8; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,3...0,5 Nm

