




Distribuitoare Y

ZDO2H030MSS0000-00STGH040MSS



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; contacte aurite
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / < 300 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Clasa de protecție		II
Curent total Max. pe modul/ slot	[A]	4
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Nota cu privire la temperatura ambientală		cULus: ...65 °C
Temperatura depozitare	[°C]	-25...55
Umiditate la depozitare	[%]	10...100
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate		1K22/ DIN 60721-3-1
Protecție		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Date mecanice		
Greutate	[g]	36
Materiale		Capsula: PA portocaliu; Etanșare: FKM
Material piuliță		alama, nichelată

Distribuitoare Y

ZDO2H030MSS0000-00STGH040MSS


Observații

Unitate de ambalare

1 buc.


Conectare electrică - Conector mama

Conector: 2 x M12; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Racord

