




Distribuitoare Y

ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; contacte aurite
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru [V]		< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Clasa de protecție		II
Curent total Max. pe modul/ slot [A]		4
Curent total Max. [A]		4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]		-25...90
Nota cu privire la temperatura ambientală		cULus: ...65 °C
Temperatura depozitare [°C]		-25...55
Umiditate la depozitare [%]		10...100
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate		1K22/ DIN 60721-3-1
Protecție		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Date mecanice		
Greutate [g]		36,8
Materiale		Capsula: PA portocaliu; Etanșare: FKM
Material piuliță		alama, nichelată



Distribuito Y


ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------


Conectare electrică - Conector mama

Conector: 2 x M12; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Racord

