




Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; contacte aurite

Aplicatie

functie logica OR

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)

Clasa de protecție

II

Curent total Max. pe modul/
slot

[A]

4

Curent total Max.

[A]

4

Valoarea totală a curentului
(UL)

[A]

3

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...90

Nota cu privire la temperatura
ambientala

cULus: ...65 °C

Temperatura depozitare

[°C]

-25...55

Umiditate la depozitare

[%]

10...100

Alte condiții climatice pentru
stocare conform categoriei
declarat

1K22/ DIN 60721-3-1

Protecție

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Date mecanice

Greutate

[g]

36,9

Materiale

Capsula: PA portocaliu; Etanșare: FKM



Distribuitoare Y

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

Material piuliță

alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.


Conectare electrică - Conector mama

Conector: 2 x M12; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Racord

