




Insula de conexiuni

ZDOAF03BMSS0010H12



Aplicatie		
Caracteristici speciale	Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Clasa de protectie		III
Curent total Max. pe modul/ slot	[A]	2
Curent total Max.	[A]	6
Iesiri		
Model electric	PNP	



Insula de conexiuni


ZDOAF03BMSS0010H12

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Temperatura ambientală (variabilă)	[°C]	-5...60
Protecție		IP 65; IP 67; IP 68
Date mecanice		
Greutate	[g]	969,5
Materiale		PBT-GF20; alama nichelată
Material turnat		PBT-GF 20 / alama, nichelată
Numarul de porturi splitter box		10
Tip conector		M8
Adecvat portcablu		da
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s²
	Ciclii îndoire	> 5 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	10 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Accesorii		
Accesorii (opțional)	Capac acoperire: 2 x M8, E73005	
	etichete: 11	
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 10 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 7,6 mm; 10 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)		
Conectare electrică - Conector mama		
Conector: 1 x M8; codificare: A; Corp turnat: PBT-GF 20 / alama, nichelată; Contacte: aurit		

Insula de conexiuni

ZDOAF03BMSS0010H12

Racord



	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
VT =	violet
WH =	alb
YE =	galben