




Distribuitoar Y

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS



Aplicatie		
Caracteristici speciale	fără silicon; contacte aurite	
Fără silicon	da	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Clasa de protectie		II
Curent total Max. pe modul/ slot	[A]	4
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...100
Nota cu privire la temperatura ambientală		cULus: ...65 °C
Temperatura depozitare	[°C]	-25...55
Umiditate la depozitare	[%]	10...100
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate		1K22/ DIN 60721-3-1
Protectie		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Teste / certificari		
Aprobare UL	tensiune de alimentare	Class 2
	UL numar fisier	E191684
Date mecanice		
Greutate	[g]	34,2
Materiale	Capsula: PA Fara Halogen; Etanșare: EPDM	



Distribuito

ZDO2H040VAS0000-00STGH050VAS


Material turnat	PA, Fara Halogen
Material piuliță	inox (1.4404 / 316L)

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------


Conectare electrică - Conector mama

Conector: 2 x M12; codificare: A; Corp turnat: PA, Fara Halogen; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm




Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: PA, Fara Halogen; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm



Racord



Conexiunea la IEC 61076-2-101