




Insula de conexiuni

ZDO8H050VAS0015E19



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; contacte aurite
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Clasa de protecție		II
Curent total Max. pe modul/ slot	[A]	4
Curent total Max.	[A]	12
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Temperatura ambientală (variabila)	[°C]	-5...60



Insula de conexiuni

ZDO8H050VAS0015E19

Protectie	IP 67; IP 68
-----------	--------------

Teste / certificari

Aprobare UL	Enclosure type	Type 1
-------------	----------------	--------

Date mecanice

Greutate	[g]	2875
Dimensiuni	[mm]	22 x 54 x 127
Materiale		Capsula: PA
Numarul de porturi splitter box		8
Tip conector		M12

Accesorii

Articole livrate	Capace de protectie: 2
	etichete: 8

Observatii


Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablul: 15 m, PVC, negru, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² + 3 x 1,0 mm²

Conectare electrică - gaura

Conector: 8 x M12; codificare: A; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,8...1,5 Nm





Insula de conexiuni

ZDO8H050VAS0015E19

Racord

<u>BN</u>	1 (1...8)
<u>BU</u>	3 (1...8)
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)
<u>GY/PK</u>	2 (1)
<u>RD/BU</u>	2 (2)
<u>WH/GN</u>	2 (3)
<u>BN/GN</u>	2 (4)
<u>WH/YE</u>	2 (5)
<u>YE/BN</u>	2 (6)
<u>WH/GY</u>	2 (7)
<u>GY/BN</u>	2 (8)
<u>WH</u>	4 (1)
<u>GN</u>	4 (2)
<u>YE</u>	4 (3)
<u>GY</u>	4 (4)
<u>PK</u>	4 (5)
<u>RD</u>	4 (6)
<u>BK</u>	4 (7)
<u>VT</u>	4 (8)

Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
VT =	violet
WH =	alb
YE =	galben