




Insula de conexiuni

ZDO8H050VAS000---KA




Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; contacte aurite
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Curent total Max. pe modul/ slot	[A]	2
Curent total Max.	[A]	12
Iesiri		
Model electric		PNP



Insula de conexiuni


ZDO8H050VAS000---KA

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Temperatura ambientală (variabilă)	[°C]	-5...60
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	404,5
Dimensiuni	[mm]	49,4 x 60 x 187
Materiale		alama nichelată; Capsula: PBT-GF30
Numarul de porturi splitter box		8
Tip conector		M12
Accesorii		
Articole livrate		Capace de protecție: 2
		etichete: 10
		unealta de montare pentru clemele tip gheara
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică - Racord		
terminale, semnal: 16 x 0,34...0,75 mm ² ; Presetupa: M20x1,5		
terminale, tensiune de alimentare: 3 x 0,34...1,5 mm ²		
Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,8...1,5 Nm		
		

Insula de conexiuni

ZDO8H050VAS000---KA

Racord



Conectare electrică - gaura

Conector: 8 x M12; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,8...1,5 Nm