




Cablu prelungitor precablat cu carcasa de contact

BasicCable/2 Modules



| Aplicatie                                               |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Execuție                                                | confectionabil, pentru BasicController, 2 x CR04xx                                                                    |
| Aplicatie                                               | tensiune de alimentare; CAN bus                                                                                       |
| Condițiile mediului                                     |                                                                                                                       |
| Temperatură de ambianță                                 | [°C] -40...85                                                                                                         |
| Date mecanice                                           |                                                                                                                       |
| Greutate                                                | [g] 46,4                                                                                                              |
| Observații                                              |                                                                                                                       |
| Observații                                              | rezistentele terminale ale magistralei CAN (120 ohmi) sunt integrate in carcasele de contact standard cu temporizator |
| Unitate de ambalare                                     | 1 buc.                                                                                                                |
| Conectare electrică                                     |                                                                                                                       |
| Cablul: 0,5 m, PVC, negru, Ø 5 mm; 4 x 0,5 mm² / AWG 20 |                                                                                                                       |
| Racord                                                  |                                                                                                                       |

