





Cablu prelungitor precablat cu carcasa de contact

BasicCable/Display inboard



Aplicatie	
Execuție	confecționabil, pentru BasicController si BasicDisplay, 1 x CR04xx, 1 x CR045x
Aplicatie	tensiune de alimentare; CAN bus
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță	[°C] -40...85
Date mecanice	
Greutate	[g] 23,2
Observații	
Observații	rezistentele terminale ale magistralei CAN (120 ohmi) sunt integrate in carcasa de contact standard cu temporizator si in conectorul M12 Utilizati numai impreuna cu carcasa EC0402
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	
Cablu: 0,1 m; 5 x 0,34 mm²	
Racord	



Culorile conecticii :	
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GY =	gri
WH =	alb

Conector: 1 x M12